



Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, Ø 8 × 12 mm, Type: 17S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080072 17S
GTIN	7391390327246
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedsslangeopruller med **slangeføring** og kontrolleret, kraftig indtrækning. Meget brud fast og lukket **plasthus** til brug i smuds- og støvfri miljøer. Kompakt konstruktion og enkel væg- eller dækmontering med **180° svingningsområde**. **PU-slanger** egnet til højt flow og med stor slidstyrke samt tryklufttilslutning i stål.

Bemærk:

Kobling, se nr. 080286.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hus	Kunststof
Anvendelig slangelængde	17 m
Materiale, slange	Polyurethan
Tilslutning, udgang	1/4 tommer
Tilslutning, indgang	1/4 tommer
Farve, slange	blå
maks. driftstryk	16 bar
Oprulningsautomatik SCS	ja

Indvendig slange-Ø	8 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Farve, hus	blå
Kabinet, dybde	190 mm
Kabinet, højde	409 mm
Kabinet, bredde	490 mm
Egnet til	Trykluft
Produktnavnsegenskab	Ø 8 × 12 mm
Produkttype	Slangeopruller

Tilbehør

SikkerhedskoblingerIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080286 1/2
SikkerhedskoblingerIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080286 3/8
SikkerhedskoblingerIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080286 1/4