



Gevindskærehurtigskiftepatron M3 – M12, Skaft-Ød: 40mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319445 40 |
| GTIN | 4045197959669 |
| Artikelklasse | 32P |

Beskrivelse

Udførelse:

Elastisk længdeudligning; letgående takket være kugleføringsbøsning.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser nr. 335420 – 335620.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Skaft-Ø d ₁ | 40 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 40 |
| Udhængslængde L | 61,5 mm |
| Længdeudligning, tryk | 7 mm |
| Længdeudligning, træk | 7 mm |
| Patronens udvendige Ø D | 38 mm |
| Produkttype | VDI-gevindskærepatron |

