

**Gevindskærehurtigskiftepatron M3 – M12, Skaft-Ød: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319445 30
GTIN	4045197959652
Artikelklasse	32P

Beskrivelse**Udførelse:**

Elastisk længdeudligning; letgående takket være kugleføringsbøsning.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser nr. 335420 – 335620.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Udhængslængde L	61,5 mm
Længdeudligning, tryk	7 mm
Længdeudligning, træk	7 mm
Patronens udvendige Ø D	38 mm
Produkttype	VDI-gevindskærepatron

