

**Gevindskærehurtigskiftepatron M6–20, Skaft-Ød: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319447 40
GTIN	4045197959683
Artikelklasse	32P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elastisk længdeudligning; letgående takket være kugleføringsbøsning.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Specialtilbehør:**

**Hurtigskifteindsatser** nr. 335420 – 335620.

**Teknisk beskrivelse**

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Udhængslængde L	86 mm
Længdeudligning, tryk	12 mm
Længdeudligning, træk	12 mm
Patronens udvendige Ø D	54 mm
Produkttype	VDI-gevindskærepatron

