

Garant**Konusforsænker 75°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Helslebne spånrum. Forsænkingskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og **vibrationsfrie snit** som ved afgratning eller forsænkning.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	12,5 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,8 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/o
Samlet længde L	54 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	75 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		