

Garant**Konusforsænker HSS 100°, ubelagt, Udvendig Ø DC: 12,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Let og vibrationsfri forsænkning og afgratning
Helslebne spånrum.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/o
Samlet længde L	55 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Udvendig Ø	12,4 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3 mm
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	100 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		