

Garant**Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 21,75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116340 21,75
GTIN	4045197030535
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning **og forbedret spåntransport.**

High-performance-spiralbor i topkvalitet .

Skærdel ≤ Ø 26,5 mm slebet i ét stykke, > Ø 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til Ø 40 mm.

Med tilspidsning form A.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530.**

Teknisk beskrivelse

Nominal Ø D _c	21,75 mm
Spånnotlængde L _c	150 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	248 mm
Morsekonus MK, størrelse	2
Norm	DIN 345
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	117,4 mm

Spidsvinkel	118 grader
Skaft	Morsekonus
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Spiralvinkel	20-30 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		