

Klauke®**Stor pressetang, Type: K06SYNCRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Artikelklasse	76C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftigt hoved med udveksling og indbyggede, drejelige profilskiver. Ben med kunststofgreb. Tværsnitsidentifikation kan ses på profilskiverne.

Profilskiveindstilling med én hånd. Garanterer en sikker tværsnitsidentifikation gennem synkroniseret profilskiveindstilling. Med ergonomisk tokomponentgreb og skridsikring i begge sider. Løftearme, der kan forlænges.

Anvendelse:

Til ikke-isolerede **rørkabelsko** og **rørforbindere** (normaludførelse).

Bemærk:

Passer ikke til pressekabelsko iht. DIN samt til franske CNF-kabelsko. Pressetænger til DIN- og franske CNF-kabelsko fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,6 kg
Hel længde	600 - 750 mm
Til ledertværsnit	6 - 120 mm ²
Produkttype	Crimptang elektromekanisk