

Weidmüller **Topolet spændingstester, Type: COMBIPRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Topolet spændingstester, ergonomisk konstruktion, vand-, slag- og brudfast kunststofhus, to testgreb med magnetholder, også egnet til enhåndsbetjening.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Leveringsomfang:

Inkl. 2 batterier 081561 str. LR3, tykkere prøvespidser (der kan skrues på), isolerende beskyttelseshætter.

Teknisk beskrivelse

Målestedsbelysning	ja
Overspændingskategori	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Test af drejefeltretning	ja
Kalibrering	I1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Gennemgangstest	optisk / akustisk
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm	ja
Antal medfølgende batterier	2
Producentbetegnelse	VT Combi Pro
Poltest	ja
Visningsområde DC	6 - 690 V
Visningsområde AC	6 - 690 V
Display	LED
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2x 081561 LR3
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------