

Weidmüller **Topolet spændingstester, Type: DIGIPRO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Artikelklasse	47A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Topolet spændingstester, ergonomisk konstruktion, vand-, slag- og brudfast kunststofhus, to testgreb med magnetholder, også egnet til enhåndsbetjening. Spændingstester AC med True RMS. Diodetest.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Leveringsomfang:**

Inkl. 2 batterier 081561 str. LR3, tykkere prøvespidser (der kan skrues på), isolerende beskyttelseshætter.

**Teknisk beskrivelse**

Display	digital LCD
Visningsområde DC	1 - 1500 V

Test af drejefeltretning	ja
Modstand	0 - 1,99 kΩ
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Visningsområde AC	1 - 1000 V
Overspændingskategori	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm	ja
Producentbetegnelse	VT Digi Pro
Poltest	ja
Kalibrering	I1
Antal medfølgende batterier	2
Gennemgangstest	optisk / akustisk
Holdeværdi-knap	ja
Målestedsbelysning	ja
Frekvensmåling	1 - 950 Hz
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Kapacitans	0,05 - 1999 µF
Produkttype	Spændingstester

## Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------