

Weidmüller **Topolet spændingstester, Type: MASTER****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Topolet spændingstester, ergonomisk konstruktion, vand-, slag- og brudfast kunststofhus, to testgreb med magnetholder, også egnet til enhåndsbetjening.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Leveringsomfang:

Inkl. 2 batterier 081561 str. LR3, tykkere prøvespidser (der kan skrues på), isolerende beskyttelseshætter.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	I1
Poltest	ja

Antal medfølgende batterier	2
Display	LED
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Overspændingskategori	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Visningsområde AC	12 - 690 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Visningsområde DC	12 - 690 V
Producentbetegnelse	VT Master
Gennemgangstest	optisk / akustisk
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------