



Maskin-/ arbejdspladslampe, Type: 5W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081321 5W
GTIN	2050001945921
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

LED-værkstedslyster, aluminium, sort inklusive vippekontakt. Med fleksibel aksel, gummieret, inklusive magnetsokkel. LED-værkstedslampe 5 W med fokuserbar lyskegle 15-75°.

Udførelse reklametekst:

- **Strålingsvinkel 15 - 75°.**

Funktion:

IP63: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Som supplement til magnetsokkelen fås der også en passende skrueklemme, et vægbeslag samt en bordfod og fod på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Eldrevet
Magnetfod-Ø	83 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 63

Lysnet	450 lm
Lyskilde kan udskiftes	nej
Lyseffekt	5 W
Nominel spænding	250 V
Samlet højde	480 mm
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe