



Maskin-/ arbejdspladslampe, Type: 6WDUO



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

LED-værkstedslygter, aluminium, sort inklusive vippekontakt. Med fleksibel aksel, gummieret, inklusive magnetsokkel. LED-værkstedslampe 2 × 6 W, lyshoved med to 360° drejelige lysmoduler i lyshovedet.

Funktion:

IP63: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Som supplement til magnetsokkelen fås der også en passende skrueklemme, et vægbeslag samt en bordfod og fod på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 63
Magnetfod-Ø	83 mm
Lysnet	1200 lm
Energiforsyning	Eldrevet

Lyskilde kan udskiftes	nej
Lyseffekt	12 W
Nominel spænding	250 V
Samlet højde	510 mm
Produkttype	Bordlampe/arbejdspladslampe