



LED-lommelygte, Type: P7



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081485 P7 |
| GTIN | 4058205009898 |
| Artikelklasse | 04B |

Beskrivelse

Udførelse:

High Performance-serie fra LED LENSER til universel brug. Med faldtestkontrol fra 1 meters højde. LED Lenser hører til de teknologiske bannerførere inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle kvalitetslommelygter er forsynet med det patenterede **Advanced Fokus System**.

- **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinerer linse og reflektor og kombinerer på den måde fordelene ved begge systemer. Resultatet er en fremragende lyskoncentration i fokus samt en i vid udstrækning homogen, defokuseret lyskegle. Derved er AFS blandt de bedste fokuseringssystemer i verden til LED-lamper.

- **Rapid Focus**

Traditionelle fokuseringssystemer med drejemekanik skal som regel betjenes med begge hænder. Rapid Focus derimod gør det muligt at foretage en hurtig lyskegleregulering med én hånd.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081557 LR3.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------|-------|
| Vægt | 175 g |
|------|-------|

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Antal medfølgende batterier | 4 |
| Producentbetegnelse | P7 |
| Advanced Focus System (AFS) | ja |
| Hoved-Ø | 37 mm |
| Lysnet | 450 lm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP X4 |
| Lysnet, trin 2 | 40 lm |
| Brændetid | 25 h |
| Bæltetaske medfølger | ja |
| Rapid Focus | ja |
| Lysvarighed, trin 2 | 25 h |
| Samlet længde | 130 mm |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| International konstruktionsstørrelse | LR3 |
| Produkttype | Lommelygte |