



Kraftknibtang, sort bruneret, Hel længde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	706665 300
GTIN	4010995407124
Artikelklasse	73D

Beskrivelse

Udførelse:

Med specielt slankt hoved og lange ben. Meget faste skær med præcisionsslibning og blankt hoved.

Induktionshærdede skær ca. 64 HRC. Ben overtrukket med kunststof.

Anvendelse:

Slank og smal form til drejning af vanskeligt tilgængelige bindetråde

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Skæreværdier, middelhård tråd op til Ø	3,8 mm
Hel længde	300 mm
Hoved	slank
Ben	lang
Materiale	Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt
Overflade	sort bruneret
Produkttype	Knibetang