

Garant**Slibelærred (A) robust, yderst fleksibelt, 230×280 mm, Korn: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556790 600
GTIN	4045197959836
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid.** Arkstørrelse 230×280 mm.

Meget **robust og højfleksibelt slibevæv** (olie- og petroleumssikkert). Tilpasser sig ideelt til emnets geometri. Kan rives med ren kant og lige med tråden i længderetning, uden at frynse.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	poler
Korn	600
Slibemiddel	Korund
Slibemiddelforkortelse	A
Slibeblad, bredde	280 mm
Slibeblad, længde	230 mm
Produktnavnsegenskab	230×280 mm
Produkttype	Slibelærred

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		