

Garant**Slibelærred-sparerulle (A) robust, yderst fleksibel, 40 mm × 50 m, Korn: 600****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 556965 600 |
| GTIN | 4045197959867 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætvævet, robust og **yderst fleksibelt** bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normalkorund (A)**. Ideel tilpasning til emnets geometri. **Højeste slibeydelse og lang standtid.**

Sparerulle i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet og afrivningskniv i høj kvalitet.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|--------|
| Finhedsgrad | poler |
| Korn | 600 |
| Dybde, dispenser | 205 mm |
| Højde, dispenser | 205 mm |
| Slibemiddel | Korund |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Spareruller, bredde | 40 mm |
| Spareruller, længde | 50 m |
| Produktnavnsegenskab | 40 mm × 50 m |
| integreret afrivningskniv | ja |
| Produkttype | Slibelærred |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |