



IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med drejelig kunststoftylle, Nøglestørrelse: 17mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651260 17
GTIN	4000896045822
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststoftylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.

Kunststoftyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.

Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

- Med drejelig kunststoftylle (udvendigt) til beskyttelse af fælge ved påsætning af hjulskruer.
- Positionering mulig med igangværende skruemaskine, da beskyttelsestyllen løber frit.
- Med kunststof-indsats til beskyttelse af overfladerne på hjulskruerne.
- Sekskantet Transactionsprofil bidrager til højere standtider.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Teknisk beskrivelse

Længde	85 mm
Ø på udgangsside	30 mm

Nøglestørrelse	17 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
med kunststoftylle	ja
Produkttype	Topnøgleindsats