



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 7,4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

D ₂ mindste spænde-Ø	4,1 mm
Udv. Ø D ₁	7,4 mm
Udvendig Ø D	20 mm
maks. spændestrækning	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Maks. tilspændingsmoment	0,7 Nm
Spændekraft	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M2/13,7
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn