



Helstøbt skruetvinge, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860600 300
GTIN	4008158034430
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknap. Bevægelig trykplade, pulverlakeret spændearm.

Maks. spændekraft op til 8500 N.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med højt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Udladning	140 mm
Tværsnit, glideskinne	28×11 mm
Vægt	2,3 kg
Spændvidde	300 mm
Produkttype	Skruevinge

