

**HOLEX****Pladebor HSS Enkeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 5,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113341 5,7
GTIN	4045197965110
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ekstremt brudsikker** som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcenterende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser) for at undgå fastklemning.

Overflade vaporiseret.

Mål svarende til DIN 1897.

Spids form C.

**Anvendelse:**

**Specielt til boring i plader.**

**Teknisk beskrivelse**

anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	10,5 mm
Norm	DIN 1897
Samlet længde L	66 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Nominel Ø D <sub>c</sub>	5,7 mm
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	19 mm
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
tør	egnet		