

**Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113421 4
GTIN	4045197964663
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade vaporiseret.

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser), for at undgå fastklemning. Spids form C.

Mål svarende til DIN 1897.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	55 mm
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	8 mm
Nominal Ø D _c	4 mm
Norm	DIN 1897
Spånnotlængde L _c	14 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet		
tør	egnet		