

**HOLEX****Pladebor HSS Enkeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 8,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113341 8,1
GTIN	4045197964601
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ekstremt brudsikker** som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcenterende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser) for at undgå fastklemning.

Overflade vaporiseret.

Mål svarende til DIN 1897.

Spids form C.

**Anvendelse:**

**Specielt til boring i plader.**

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	79 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	8,1 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	25 mm
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	12,9 mm
Antal skær Z	2
Norm	DIN 1897
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
tør	egnet		