

**Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 4,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113421 4,5
GTIN	4045197964694
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade vaporiseret.

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser), for at undgå fastklemning. Spids form C.

Mål svarende til DIN 1897.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 1897
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	9,3 mm
Spånnotlængde L _c	16 mm
Samlet længde L	58 mm
Tolerance, nom. Ø	h8
Nominel Ø D _c	4,5 mm
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet		
tør	egnet		