

**Pladebor HSS Enkeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 6,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113341 6,4
GTIN	4045197964571
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ekstremt brudsikker** som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcenterende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser) for at undgå fastklemning.

Overflade vaporiseret.

Mål svarende til DIN 1897.

Spids form C.

**Anvendelse:**

**Specielt til boring i plader.**

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	21 mm
Norm	DIN 1897
Samlet længde L	70 mm
Antal skær Z	2
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	11,4 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	6,4 mm
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
tør	egnet		