

**Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 3,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Artikelklasse	12B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Overflade vaporiseret.

**Ekstremt brudsikker** som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser), for at undgå fastklemning. Spids form C.

Mål svarende til DIN 1897.

**Anvendelse:**

**Specielt til boring i plader.**

**Teknisk beskrivelse**

Tolerance, nom. Ø	h8
Norm	DIN 1897
Nominel Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	13 mm
Antal skær Z	2
Samlet længde L	52 mm
anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub>	7,8 mm
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
tør	egnet		