

**Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 6,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113421 6,8
GTIN	4045197964724
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade vaporiseret.

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser), for at undgå fastklemning. Spids form C.

Mål svarende til DIN 1897.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Teknisk beskrivelse

anbefalet maksimal boreddybde L_2	12,8 mm
Spånnotlængde L_c	23 mm
Norm	DIN 1897
Antal skær Z	2
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	72 mm
Nominal Ø D_c	6,8 mm
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet		
tør	egnet		