

**Pladebor HSS Enkeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 4,2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113341 4,2
GTIN	4045197964502
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcenterende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser) for at undgå fastklemning.

Overflade vaporiseret.

Mål svarende til DIN 1897.

Spids form C.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	55 mm
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	7,7 mm
Norm	DIN 1897
Tolerance, nom. Ø	h8
Spånnotlængde L _c	14 mm
Nominel Ø D _c	4,2 mm
Antal skær Z	2
Spidsvinkel	135 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	nej

Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet		
tør	egnet		