



Slibebånd Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Korn: 36



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558511 36
GTIN	2050001948687
Artikelklasse	53S

Beskrivelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 784F med præcisionsformet keramikkorn og aluminiumoxid på stabilt YF-polyesterunderlag (P36 – P80) hhv. halvfleksibelt XF-polyesterunderlag (P120 – P180). Til **økonomisk brug ved krævende slibearbejder** på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning på grund af slibehjælpemidler.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	36
Serie	Cubitron™II 784F
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Slibebånd, bredde	50 mm
Slibebånd, længde	2000 mm
Produktnavnsegenskab	50×2000 mm
Produkttype	Slibebånd

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	egnet	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	egnet	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	egnet	20-25 m/s	H
INOX	egnet	18-30 m/s	
Ti	betinget egnet	10-20 m/s	
GG (G)	egnet	30-45 m/s	K
CuZn	betinget egnet	35-45 m/s	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		