

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 20 mm, fra firkant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290330 10
GTIN	4045197964397
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 1
Nyttelængde L ₁	40 mm
Midterforskydning L ₃	4,8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	9,1 mm
egnet til firkant	10 - 13 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skærholder-Ø D ₁	10 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

