

**Garant****Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 20 mm, fra firkant: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290330 8
GTIN	4045197964380
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	30 mm
Skrue	290399 1
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8 mm
Midterforskydning $L_3$	4 mm
egnet til firkant	8 - 10 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skærholder-Ø $D_1$	8 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

