

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 25 mm, fra firkant: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290332 19
GTIN	4045197965394
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	18,975 mm
Midterforskydning L_3	10,25 mm
Nyttelængde L_1	89 mm
Skrue egnet til firkant	290399 3 19 - 27 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø D_1	18 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

