

**Garant****Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 25 mm, fra sekskant: 17mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290342 17
GTIN	4045197965622
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

### Bemærk:

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-kordinaten.

## Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	16 mm
Midterforskydning $L_3$	8,5 mm
Skrue	290399 2
Nyttelængde $L_1$	56 mm
egnet til sekskant	17 - 28 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø $D_1$	15 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

