

**Garant****Profilskæreforsats sekskant, TiN, fra sekskant: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290346 17
GTIN	4045197965738
Artikelklasse	29L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Egnet til efterslibning.

**Passer til:**

Profilstødholder nr. 290340 – 290344.

**Bemærk:**

- **Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

**Henvisning reklametekst:**

- **Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).**
- **Borings-Ø for firkant = ønsket nøglevidde × faktor 1,05. Borings-Ø for sekskant = ønsket nøglevidde × faktor 1,02.**

**Teknisk beskrivelse**

egnet til sekskant	17 - 28 mm
--------------------	------------

Skæremateriale	HSS
Maks. størrelse	28 mm
min. nøglevidde	17 mm
Profil	sekskant
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		