

**Garant****Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 25 mm, fra sekskant: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290342 28
GTIN	4045197965639
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	14 mm
Skrue	290399 3
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	26,5 mm
Nyttelængde $L_1$	89 mm
egnet til sekskant	28 - 37 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø $D_1$	25 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

