

**Garant****Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 32 mm, fra sekskant: 11 mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290344 11
GTIN	4045197965660
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

### Bemærk:

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

## Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 1
Nyttelængde $L_1$	40 mm
Midterforskydning $L_3$	5,5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10,5 mm
egnet til sekskant	11 - 17 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø $D_1$	10 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

