

Garant**Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 32 mm, fra sekskant: 28mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290344 28
GTIN	4045197965684
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	14 mm
Nyttelængde L_1	89 mm
Skrue	290399 3
Mindste forborings-Ø D_{min}	26,5 mm
egnet til sekskant	28 - 37 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø D_1	25 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

