

Garant**Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 32 mm, fra sekskant: 45mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290344 45
GTIN	4045197965707
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Bemærk:

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 4
Mindste forborings-Ø D_{min}	43 mm
Midterforskydning L_3	23 mm
Nyttelængde L_1	140 mm
egnet til sekskant	45 - 70 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø D_1	40 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

