



Høreværn Howard Leight™ Sync®, Type: SYNC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Artikelklasse	09A

Beskrivelse

Udførelse:

Det passive kophøreværn kan tilsluttes en mobiltelefon via Bluetooth®. En vindbeskyttet mikrofon sikrer klar taleforståelse på støjende arbejdsområder og muliggør **opkald via mobilen**. Indgående telefonsamtaler kan let modtages og afsluttes med et tryk på en knap. Der er også mulighed for **at overføre al lyd fra mobilen, via Bluetooth®** til høreværnet. Du kan også forbinde en mobil via et 3,5 mm jackstik. Lydstyrken kan indstilles via en drejeknap og en farvet diode angiver de forskellige indstillinger. Et integreret litiumionbatteri med mere end 16 timers batterilevetid kan oplades via et USB-kabel. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). En kombination af høreværn, hovedtelefoner og mikrofon.

Anvendelse:

Til kommunikation i støjbelastede arbejdsmiljøer.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Leveringsomfang:

Inklusiv lader med USB-tilslutning og 3,5-mm-jack-kabel.

SNR-værdi (dæmpningsværdi): 32 dB(A)

Driftstid: 16 h

Vægt: 309 g

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	SYNC
Serie	Howard Leight™ Sync®
SNR-værdi (dæmpningsværdi)	32 dB(A)
Driftstid	16 h
Vægt	309 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-8
Norm	EN 352-1
Produkttype	Høreværn