



Helstøbt skruetvinge, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860650 300
GTIN	4045197494443
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Spændearm med selvslående kliksegment. Åbnes med udløsningsknap. Bevægelig trykplade, pulverlakeret spændearm.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med højt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	25×12 mm
Spændvidde	300 mm
Udladning	140 mm
Vægt	2,31 kg
Produkttype	Skruetvinge

