

**Kompakt boltskærer CoBolt®, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	731750 160
GTIN	4003773082668
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

I kraft af speciel armudveksling har saksen høj skæreydelse ved relativt lav kraftanvendelse. Skærene er induktionshærdede (ca. 64 HRC).

Tang kemisk sortfarvet, kunststofbelagte greb.

**Anvendelse:**

Til tråd op til en trækstyrke på 2000 N/mm<sup>2</sup>.

**Materiale:**

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehardt.

**Teknisk beskrivelse**

Til blød ståltråd op til Ø	5,3 mm
Til middelhård ståltråd op til Ø	4,4 mm
Til pianotråd op til Ø	3 mm
Hel længde	160 mm
Producentbetegnelse	CoBolt®
Skær	Hærdet
Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål
Overflade	kemisk sortfarvet
med returfjeder	nej

Produkttype

skærende tang