



Helstøbt skruetvinge, Spændvidde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860650 500
GTIN	4045197501806
Artikelklasse	82C

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Spændearm med selvslående kliksegment. Åbnes med udløsningsknap. Bevægelig trykplade, pulverlakeret spændearm.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med højt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	3 kg
Spændvidde	500 mm
Tværsnit, glideskinne	25×12 mm
Udladning	120 mm
Produkttype	Skruetvinge

