



Beskyttelseshjelm BOP, Farve: YELLOW



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097813 YELLOW
GTIN	4017765102258
Artikelklasse	09K

Beskrivelse

Udførelse:

Duroplast-hjelmen af glasfiber-polyester har en **høj formbestandighed ved temperaturer op til 150 °C**. Derved er den egnet til arbejdsområder med **høje omgivelsestemperaturer** (f.eks. højovne). Hjelmen har en lang holdbarhed og er **modstandsdygtig over for kemikalier**. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).

- **6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Uden holder**
- **Naturlædersvedbånd**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

Norm:

DIN EN 397

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod sidedeformation

Materiale, hjelmskal: UP-GF glasfiberpolyester

Glasbelægning: kemikaliebestandig

Vidderegulering: Drejelukning

Størrelse: 53 - 61 cm

Vægt: 405 g

Teknisk beskrivelse

Vægt	405 g
Glasbelægning	kemikaliebestandig
Størrelse	53 - 61 cm
Viddergulering	Drejelukning
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Materiale, hjelmskal	UP-GF glasfiberpolyester
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Svedbånd Type HT	097822 HT
Svedbånd Type L	097822 L
Hagerem Ophængning 4P	097823 4P
Svedbånd Type SL	097822 SL