



## Beskyttelseshjelm BOP, Farve: WHITE



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097813 WHITE
GTIN	4017765093181
Artikelklasse	09K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Duroplast-hjelmen af glasfiber-polyester har en **høj formbestandighed ved temperaturer op til 150 °C**. Derved er den egnet til arbejdsområder med **høje omgivelsestemperaturer** (f.eks. højovne). Hjelmen har en lang holdbarhed og er **modstandsdygtig over for kemikalier**. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).

- **6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Uden holder**
- **Naturlædersvedbånd**
- **Lige form**
- **Med drejelukning**

#### Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

#### Norm:

DIN EN 397

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod sidedeformation

Materiale, hjelmskal: UP-GF glasfiberpolyester

Glasbelægning: kemikaliebestandig

Viddereregulering: Drejelukning

Størrelse: 53 - 61 cm

Vægt: 405 g

### Teknisk beskrivelse

Viddereregulering	Drejelukning
Glasbelægning	kemikaliebestandig
Vægt	405 g
Størrelse	53 - 61 cm
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Materiale, hjelmskal	UP-GF glasfiberpolyester
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

## Tilbehør

Hagerem Ophængning 4P	097823 4P
Svedbånd Type HT	097822 HT
Svedbånd Type L	097822 L
Svedbånd Type SL	097822 SL