



Helstøbt skruetvinge, Spændvidde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860600 200
GTIN	4008158000633
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Spændearm med selvslående kliksegment. Åbnes med udløsningsknap. Bevægelig trykplade, pulverlakeret spændearm.

Maks. spændekraft op til 8500 N.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med højt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,1 kg
Tværsnit, glideskinne	22×8,5 mm
Spændvidde	200 mm
Udladning	100 mm
Produkttype	Skruetvinge

