



Beskyttelseshjelm BOP 74 R, Farve: BLUE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Artikelklasse	09K

Beskrivelse

Udførelse:

Den **højeffektive universalhjelm** af glasfiberpolyester har en meget høj sidestivhed og er ekstra formbestandig ved høje temperaturer. Stor beskyttelsesflade takket være lavere nakkestykke. Hjelmens har lang holdbarhed og er modstandsdygtig over for kemikalier. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og sidedeformation (LD).

- **6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig**
- **Uden holder**
- **Naturlædersvedbånd**
- **Lavere nakkestykke med tagrende**
- **Med drejelukning**

Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).

Reservedel:

Nr. 097822 svedbånd i tre udførelser.

Hjelmegenskab: Beskyttelse mod flydende metalsprøjt

Materiale, hjelmskal: UP-GF glasfiberpolyester

Glasbelægning: kemikaliebestandig

Vidderregulering: Drejelukning

Størrelse: 53 - 61 cm

Vægt: 460 g

Teknisk beskrivelse

Størrelse	53 - 61 cm
Glasbelægning	kemikaliebestandig
Vægt	460 g
Viddergulering	Drejelukning
Hjelmegenskab	Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod sidedeformation
Hjelmegenskab	Beskyttelse mod flydende metalsprøjt
Materiale, hjelmskal	UP-GF glasfiberpolyester
Norm	DIN EN 397
Produkttype	Beskyttelseshjelm

Tilbehør

Svedbånd Type HT	097822 HT
Svedbånd Type SL	097822 SL
Svedbånd Type L	097822 L