




## Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 37 dele, Type: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	634811 12
GTIN	4018754260461
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12, til udvendig Torx® med gevind M4 – M12, til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M12, til indvendig Torx® med gevind M3 – M8.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 11 stk. nr. 637000

str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Toppe til Torx®: 7 stk. nr. 637450

i str. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Skruestrækkerbits, sekskant: 6 stk. nr. 637600 str. 4; 5; 6; 7; 8

Skruebits til Torx®: 8 stk. nr. 637560

i str. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-greb: 1 stk. nr. 635700

Forlængere: 2 stk. nr. 635400 i str. 75; 240

Kardanled: 1 stk. nr. 636200

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-19 mm  
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-10 mm

## Teknisk beskrivelse

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-10 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Antal dele	37
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	413 mm
Bredde	230 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E7	637450 E7
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 19 mm	637000 19
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637600 5
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 11 mm	637000 11
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 13 mm	637000 13
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E5	637450 E5
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX9	637560 TX9
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX27	637560 TX27
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 15 mm	637000 15

12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 12 mm	637000 12
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX20	637560 TX20
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX25	637560 TX25
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E6	637450 E6
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 18 mm	637000 18
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637000 16
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E10	637450 E10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm	637600 7
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme Type	635000
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 8 mm	637000 8
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 17 mm	637000 17
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 10 mm	637000 10
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637600 8
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX10	637560 TX10
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX15	637560 TX15
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 14 mm	637000 14
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637600 4
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX30	637560 TX30
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E12	637450 E12
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E14	637450 E14
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
Top, 3/8 tomme, til Torx® Torx®-profil E8	637450 E8
Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX40	637560 TX40
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637600 6
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637600 10