



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 12 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637666 6
GTIN	4018754260812
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M16.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 642200 str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 forlængere: 1 stk. af hver nr. 641000 str. 130; 255

1 skralde: Nr. 640100

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 64 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 10-24 mm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Antal dele	12
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	10-24 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Drivfirkant	1/2 tommer
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	413 mm
Bredde	226 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle