

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-818, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094358 7
GTIN	10076490478565
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-818. Med innovativ belægning med tre gange længere levetid end sammenlignelige handsker. Nylon-Spandex-bærrermateriale med **18-gauge**-strikketeknik, der giver maksimal føleevne til fine arbejder. **Silikone- og latexfri**. Særligt velegnet til håndtering af følsomme dele, finmontage og små skruer, bestyknin g af produktionslinjer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

silikonefri	nej
DMF-fri	nej
Gribeevne ved fugt	god
Materiale, belægning	Nitril / PU
Varmebeskyttelse	kendes ikke

Gribeevne ved olie	god
Åndbarhed	meget god
Føleevne	meget god
Handkestørrelse	7
Pasform	meget god
Serie	HyFlex®
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	3121A
Bæremateriale	Nylon Spandex
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	200 mm
Farve	blå
Vægt	16,5 g
Strikketeknologi	18G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitrilskum
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker

