

Garant**Trinbor HSS-E, ubelagt, Skær-Ø: PGmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	118320 PG
GTIN	4045197966674
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Med cylindrisk forbor, Ø-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader. Kombitrinbor (kerne- og gennemgangshul) **til panserrørsgevind** (iht. DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trindhøjde (se tabel).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	93 mm
Skaft-Ø	12 mm
Trindhøjde	4 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Farvering	uden
Produkttype	Trinbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		